


**Garant****SC.T 09T304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260762 HB7130-2
GTIN	4062406750282
Razred artikla	21G

**Opis**

SC.T 09T304 HB7130-2 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,4 mm/okr

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje