

**Garant****TC.T 16T304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Razred artikla	21G

**Opis**

TC.T 16T304 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Vrsta	HB7130-2

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje