

Garant**TCMT 16T308, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Vrsta	HB7130-2
Kutni radijus	0,8 mm

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolerancija	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje