

Garant**VB.T 110304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 110304 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110304
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje