

**Garant****VC.T 160408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Razred artikla	21G

**Opis**

VC.T 160408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160408
Tolerancija	M
Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje