

**Garant**
**VC.T 110304, Vrsta: HB7130-2**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Razred artikla	21G

### Opis

VC.T 110304 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
 Lomač odvojenih čestica: VM  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

### Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Tolerancija	M

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7130-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje