


Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7130-2 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7130-2
Lomač odvojenih čestica	VM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje