

**Garant**
**DCGW 04T001 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: N**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265829 N
GTIN	4062406561123
Razred artikla	21L

**Opis**
**Izvedba:**

**PKD** – Polikristalni dijamant, fine granulacije. Neutrala, bez lomača.

**Upotreba:**

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Kut nagiba: 0 stupanj

Vrsta: PKD

Izvedba rezne oštrice: N

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  za aluminij < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Brzina reza  $v_c$  za metale koji ne sadrže željezo: 300 - 1500 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Posmak $f$	0,03 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Broj zamjena/oštrica	1
Brzina reza $v_c$ za G(C)FK	150 - 600 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGW 04T001 FN
Brzina reza $v_c$ za aluminij < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Vrsta	PKD
Izvedba rezne oštrice	N
Brzina reza $v_c$ za metale koji ne sadrže željezo	300 - 1500 m/min
Rezni materijal	PKD
Kutni radijus	0,1 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Atribut imena proizvoda	PKD
Kut nagiba	0 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje