

**Garant****GARANT Master VHM vretenasto glodalo, za Ni-legure HPC/TPC, TiAlN, Ø e8  
DC: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203161 3
GTIN	4062406565763
Razred artikla	11Z

**Opis****Izvedba:**

Poseban rez s **radijusom reznog ruba slično konusnom glodalu**.<br>Inovativna podloga posebno za obradu **legura na bazi nikla**. Novorazvijena prevlaka.

**Upotreba:**

Za glodanje **legura na bazi nikla s visokom tvrdoćom na visokim temperaturama**.

**Napomena:**

**Zamjenski proizvod za br. 203082.**

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	13 mm
Broj zubi Z	5
Oslobađanje $\varnothing D_1$	2,8 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	8 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	6 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u Inconel®-u	0,03 mm
Radius čela $r_v$	0,2 mm
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	e8
Ukupna duljina L	57 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB

Drška	DIN 6535 HB
Kut spirale	38 stupanj
Ø reza $D_c$	3 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Seriya	Master Ni-based
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,08×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Inconel	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		