

Garant**WNMG 080412, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f: 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
Broj zamjena/oštrica	6
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Glavna primjena	M
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje