

## Garant

### GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

#### Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	8,4 mm
Prihvatni navoj M	M8
Interpolacija a <sub>p</sub>	1 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	16 mm

Seriya	Power Q
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	30 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,39 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
$\varnothing D_2$	13 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje