

Garant**GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 22/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	14,4 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Broj oštrica Z	3
Prihvatni navoj M	M10
Interpolacija Ø D _{min}	38 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	42 mm
Serija	Power Q
Ø D ₃	16 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}	30 mm
\varnothing reza D_c	22 mm
Interpolacija a_p	1 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Kut uranjanja α_{maks}	1,39 stupanj
$\varnothing D_2$	18 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje