

## Garant

### GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

#### Tehnički opis

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	17,4 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Serijska	Power Q
Interpolacija a <sub>p</sub>	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R

Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,15 stupanj
Prihvatni navoj M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	35 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje