

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	UNI
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Vrsta	HB725-1
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	UM1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje