

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB725-1
GTIN	4062406765668
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija	M
Vrsta	HB725-1
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	UNI
Lomač odvojenih čestica	UM1

Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje