

Garant**GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø D ₂	29 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Prihvatni navoj M	M16
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	24,4 mm
Serija	Power Q
Unutarnje hlađenje	da

Kut uranjanja α_{maks}	0,82 stupanj
Broj oštrica Z	5
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
\varnothing reza D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Interpolacija a_p	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje