

Garant**GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Ø D ₃	29 mm
Broj oštrica Z	5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Interpolacija Ø D _{min}	64 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,73 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	68 mm
Serija	Power Q
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	27,4 mm

Ø reza D_c	35 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø D_2	29 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø D_1 h6	17 mm
Prihvatni navoj M	M16
Interpolacija a_p	1 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje