

Garant
SNMG 120408, Vrsta: HB725-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB725-1 Kutni radijus: 0,8 mm
 Vrsta: HB725-1
 Lomač odvojenih čestica: UM1
 Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	UM1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Vrsta	HB725-1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Glavna primjena	UNI

Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje