

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252062 HB725-1
GTIN	4062406765682
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	UNI
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Dubina reza a _p	0,2 - 6 mm
Lomač odvojenih čestica	UN1
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB725-1

Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje