

**Garant****GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213056 42/5
GTIN	4062406566616
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Unutarnje hlađenje	da
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Serijski broj	Power Q
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	78 mm
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	42 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	82 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	34,4 mm
Broj oštrica Z	5
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,58 stupanj
Interpolacija $a_p$	1 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Prihvatni navoj M	M16
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje