

**Garant****DNMG 150612, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150612 HB725-1 Vrsta: HB725-1  
Lomač odvojenih čestica: UM1  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 250 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Posmak $f$	0,05 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Dubina reza $a_p$	0,2 - 6 mm

Lomač odvojenih čestica	UM1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	HB725-1
Glavna primjena	UNI
Kutni radijus	1,2 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje