

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB725-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 080408 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UN1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Lomač odvojenih čestica	UN1
Vrsta	HB725-1
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	UNI
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje