


Garant**RC.X 1003, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB725-1 Lomač odvojenih čestica: UM1

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	UM1
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1003
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB725-1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4

Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje