

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Lomač odvojenih čestica	UM1
Glavna primjena	UNI
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB725-1
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje