

Garant**TC.T 110204, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110204 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	UM1
Tolerancija	M
Glavna primjena	UNI
Broj zamjena/oštrica	3
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204

Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta	HB725-1
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje