


Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB725-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB725-1

Lomač odvojenih čestica: UM1

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mmPosmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Vrsta	HB725-1
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	UM1
Fina/gruba obrada	fina obrada

Glavna primjena	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje