

**Garant**
**VC.T 160404, Vrsta: HB725-1**


### Podaci za narudžbu

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 261458 HB725-1 |
| GTIN           | 4062406766146  |
| Razred artikla | 21G            |

### Opis

VC.T 160404 HB725-1 Vrsta: HB725-1  
 Lomač odvojenih čestica: UM1  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 250 m/min

### Tehnički opis

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Kutni radijus                     | 0,4 mm            |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 50 - 250 m/min    |
| Lomač odvojenih čestica           | UM1               |
| Posmak $f$                        | 0,05 - 0,5 mm/okr |
| Vrsta                             | HB725-1           |
| Uvjetovanost reza                 | lagani prekid     |
| Tolerancija                       | M                 |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fina/gruba obrada                | fina obrada                        |
| Glavna primjena                  | UNI                                |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)                   |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 160404                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 2                                  |
| Dubina reza $a_p$                | 0,2 - 4 mm                         |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |