

Garant**TCMT 110208, Vrsta: HB725-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110208 HB725-1 Vrsta: HB725-1
Lomač odvojenih čestica: UM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	HB725-1
Broj zamjena/oštrica	3
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110208

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	UNI
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	UM1
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje