

**Garant**
**DC.T 070202, Vrsta: HU7315-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Razred artikla	21G

### Opis

DCMT 070202 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1  
 Lomač odvojenih čestica: AF  
 Tolerancija: G  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
 Posmak  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 600 m/min

### Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 070202
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Tolerancija	G

Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Posmak $f$	0,03 - 0,1 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta	HU7315-1
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AF
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje