

**Brusne ploče (CER) Hookit 775L Bez perforacija, Ø 150 mm, granulacija: 220****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 567793 220 |
| GTIN | 50051125870899 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Sa **stabilnim nosačem filma**. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

Prednost:

- **Jednak rezultat brušenja zbog savršenog podupiranja zrna.**
- **Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.**

Upotreba:

Kvalitetano korund zrno za brušenje (A) za opću upotrebu za grubo brušenje, međubrušenje i završno brušenje.

Precizna brusna ploča **Cubitron™ II** prednost za veće površine (obrađa pleha) zbog **bržeg skidanja i ravnomjernije završne obrade površine.**

Tehnički opis

| | |
|----------------------|--------------|
| Serijski broj | 775L |
| Ø ploče | 150 mm |
| Granulacija | 220 |
| Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 150 mm |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |