

Garant**ZCMX 10T304, Vrsta: HBZ035**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 20 mm

Vrsta: HBZ035

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 190 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HBZ035
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 190 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T304
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje