

**Garant****ZCMX 10T304, Vrsta: HBZ120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Razred artikla	21E

**Opis**

ZCMX 10T304 HBZ120 Vrsta: HBZ120  
Dubina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm  
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 200 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T304
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Vrsta	HBZ120

Dubina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 200 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje