

Garant**ZCMX 10T304, Vrsta: HBZ025****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Razred artikla	21E

Opis**Izvedba:**

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 20 mm

Vrsta: HBZ025

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 210 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T304
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	HBZ025
Uvjetovanost reza	kontinuirano
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje