

Garant**GARANT Master INOX obloženo roto glodalo grubo, HM AlTiN, Tip: A1020****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 547500 A1020 |
| GTIN | 4062406774257 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućuje **vrlo veliku učinkovitost** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Drška Ø 6mm. Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrom vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

S prevlakom visokih performansi za dulji vijek trajanja, manji unos topline i bolje uklanjanje čestica.

- **Snažno uklanjanje materijala.**
- **Miran rad.**
- **Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za nehrđajuće čelike.**
- **ekstremni vjekovi trajanja.**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

Prikladno za ručnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za sve nehrđajuće čelike. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se sprječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Ukupna duljina | 60 mm |
| Ø glave | 10 mm |
| Stupanj finoće ozubljenja | grubo |
| Opis oblika | Cilindar |
| Duljina glave | 20 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Kratka oznaka ozubljenja | INOX |
| Serija | GARANT Master INOX |
| Rezni materijal | HM AlTiN |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------|--------------|-------|---------|
| Aluminij Mg | primjereno | | |
| INOX | primjereno | | |
| Ti | primjereno | | |
| CuZn | primjereno | | |