

**Garant****Garnitura roto glodala s prevlakom GARANT Master Steel – grubo, 5-dijelno, HM AlCrN, Broj glodaćih klinova: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547405 5
GTIN	4062406774479
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućuje **vrlo veliku učinkovitost** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Drška Ø 6 mm.

Novorazvijena inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

Garnitura HM roto glodala STEEL Cut s uobičajenim varijantama oblika.

S prevlakom visokih performansi za dulji vijek trajanja, manji unos topline, bolje uklanjanje odvojenih čestica.

- **Visoko odvođenje materijala.**
- **Tihi rad.**
- **Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Najsuvremeniji supstrat – optimizirana za ekstremni vijek trajanja.**
- **ekstremni vjekovi trajanja.**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

#### Upotreba:

Optimirano za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

#### Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 547400 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

#### Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti; spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

## Tehnički opis

Serijski broj	GARANT Master Steel
Rezni materijal	HM AlCrN
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	5
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	primjereno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	primjereno		
Čelik < 55 HRC	primjereno		
Čelik < 60 HRC	primjereno		
Čelik < 67 HRC	primjereno		
GG(G)	primjereno		

## Pribor

Roto glodalo (obloženo) GARANT Master Steel – grubo tip C1225

547400 C1225

Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Steel – grubo tip  
F1225

547400 F1225

Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Steel – grubo tip  
A1225

547400 A1225

Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Steel – grubo tip  
D1210

547400 D1210

Roto glodalo (obloženo)GARANT Master Steel – grubo tip  
G1225

547400 G1225