


Garant**Centrična stega za automatizaciju, širina čeljusti A: 80Amm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360134 80A
GTIN	4062406572600
Razred artikla	30N

Opis**Izvedba:**

Centrična stega za fleksibilnu primjenu.

- **Apsolutna sigurnost funkcija zahvaljujući zatvorenom kućištu.**
- **Visoka preciznost, točnost ponavljanja 0,02 mm.**
- **Varijabilno namještanje centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Kaljene radne površine.**
- **Čvrsta izvedba od alatnog čelika, zaštita površine pomoću kratkog nitriranja.**

Prednost:

- **Fleksibilna mala težina.**

Multifunkcionalna primjena.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu, savršeno za stezanje obradaka.

Odgovara:

Konzola za automatizaciju br. 360164.

Dio isporuke:

Uključuje nastavak za nasadne ključeve br. 642700 vel. E12.

Uključuje 4 stezna vijka vel. 90.

Dodatni pribor:

Varijante čeljusti br. 360135 – 360151.

Tehnički opis

Duljina	120 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Okretni moment	40 Nm
širina	120 mm
Hod	22 mm
Maksimalna sila stezanja do	17 kN
Težina	3,5 kg
Visina	50 mm
odgovaraju kodu boja	ZC 80
Vrsta proizvoda	Strojni škripac