


Garant**Centrična stega za automatizaciju, širina čeljusti A: 120Amm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360134 120A
GTIN	4062406572914
Razred artikla	30N

Opis**Izvedba:**

Centrična stega za fleksibilnu primjenu.

- **Apsolutna sigurnost funkcija zahvaljujući zatvorenom kućištu.**
- **Visoka preciznost, točnost ponavljanja 0,02 mm.**
- **Varijabilno namještanje centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Kaljene radne površine.**
- **Čvrsta izvedba od alatnog čelika, zaštita površine pomoću kratkog nitriranja.**

Prednost:

- **Fleksibilna mala težina.**

Multifunkcionalna primjena.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu, savršeno za stezanje obradaka.

Odgovara:

Konzola za automatizaciju br. 360164.

Dio isporuke:

Uključuje nastavak za nasadne ključeve br. 642700 vel. E12.

Uključuje 4 stezna vijka vel. 90.

Dodatni pribor:

Varijante čeljusti br. 360135 – 360151.

Tehnički opis

Okretni moment	60 Nm
Duljina	130 mm
širina	120 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Hod	25 mm
Maksimalna sila stezanja do	25,5 kN
Visina	50 mm
Težina	5,3 kg
odgovaraju kodu boja	ZC120
Vrsta proizvoda	Strojni škripac