

Garant**Pneumatska centrična stega, tip: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360180 100
GTIN	4062406572945
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Namjestivi hod + 5 mm po strani.
- **Mogućnost bezstupanjskog namještanja sile stezanja do 22,5 kN. Aritmetički zbroj = 45 kN.**
- **I prilikom otkazivanja kompresora centrična stega ima blago (oko 60 kg) predstezanje da bi se osiguralo sigurno pozicioniranje obratka, npr. kod stolova za izmjenu.**

Upotreba:

Za centrično stezanje komponenti. Prikladna za **automatizirani pogon** preko 4-kanalnih steznih modula, ali i preko bočnih priključaka.

Dodatni pribor:

Program čeljusti br. 360135 – 360151 vel. 80.

Tehnički opis

Maksimalna tlačna snaga	9 bar
Visina H	95 mm
L	100 mm
Širina čeljusti A	80 mm

Težina	4,8 kg
Stezni podizaj	6 mm
Maksimalna sila stezanja do	10 kN
B	100 mm
odgovaraju kodu boja	PCV 100
Vrsta proizvoda	Strojni škripac