

Garant**Pneumatska centrična stega IOT, tip: 160****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360181 160
GTIN	4062406572983
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Namjestivi hod + 5 mm po strani.
- Mogućnost bezstupanjskog namještanja sile stezanja do 22,5 kN. Aritmetički zbroj = 45 kN.
- I prilikom otkazivanja kompresora centrična stega ima blago (oko 60 kg) predstezanje da bi se osiguralo sigurno pozicioniranje obratka, npr. kod stolova za izmjenu.

Prednost:

- Uključuje spremnik tlaka s dvostrukim zapornim ventilima.
- Stalno praćenje pritiska stezanja i otpuštanja kao i stanja baterije putem WLAN-a.
- Nije potrebna rotacija stege pri prijenosu.
- Stezanje i otpuštanje isporukom komprimiranog zraka putem robota.
- Dostupan priključni blok br. 360191 za vodoravni ili okomiti prijenos komprimiranog zraka.

Upotreba:

Za centrično stezanje komponenti. Prikladna za **automatizirani pogon** preko 4-kanalnih steznih modula, ali i preko bočnih priključaka.

Dodatni pribor:

Priključni blok br. 360191. Program čeljusti br. 360183 – 360187.

Tehnički opis

L	160 mm
Težina	19 kg
Širina čeljusti A	104 mm
H ₁	175 mm
Maksimalna tlačna snaga	9 bar
odgovaraju kodu boja	PCV 160
Maksimalna sila stezanja do	22,5 kN
B	160 mm
Stezni podizaj	8,5 mm
Visina H	99,2 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac