

**Garant**

**Lepezasti brusni valjak Filc (ZA) okruglog oblika, srednji, Ø glave×širina glave: 80X50mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 554940 80X50  |
| GTIN           | 4062406573720 |
| Razred artikla | 51E           |

**Opis****Izvedba:**

Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). **Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.** Drška Ø 6 mm.

**Upotreba:**

Osobito prikladno za brušenje kontura.

**Tehnički opis**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| maksimalan broj okretaja       | 7000 min <sup>-1</sup> |
| Ø glave                        | 80 mm                  |
| preporučeni broj okretaja      | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Širina glave                   | 50 mm                  |
| Ø drške                        | 6 mm                   |
| Sredstvo za brušenje           | Cirkonski korund (ZA)  |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA                     |
| Usporedba granulacije          | 180                    |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Stupanj finoće          | srednji                 |
| Atribut imena proizvoda | srednji                 |
| Vrsta proizvoda         | Lepezasti brusni valjak |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Lakovi                         | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |