

**Garant****DCGW 04T001, izvedba rezne oštrice: N****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268098 N
GTIN	4062406575984
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

Izvedba PKD.

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	N
Dubina reza $a_p$	0,05 - 1 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 800 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMW 060202
Rezni materijal	PKD
Vrsta	PKD
Kutni radijus	0,1 mm

Izvedba rezne oštice	N
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f	0,03 - 0,035 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje