



Držać za ravnanje okretna glava, veličina drške: 10-16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Razred artikla	29M

Opis

Izvedba:

Okretna glava alata (mogućnost podešavanja $\pm 90^\circ$).

Prednost:

Kvaliteta površine moguća je do $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Upotreba:

Za obradu materijala do 65 HRC. Idealno za površinsku obradu složenih i pravilnih kontura. Za ravnanje **neprekinutih kontura** (konveksne, konkavne, cilindrične, konusne) i ravnih površina. Za primjenu i do vijenca.

Točnost:

Kvaliteta površine moguća je do $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Dio isporuke:

Veličina osovine 10 uključujući adapter osovine 12 mm \times 12 mm i 16 mm \times 16 mm.

Pažnja:

Vrhovi za dijamantni alat za fino ravnanje moraju se naručiti posebno!

Napomena:

Detaljne preporuke za primjenu možete pronaći u priloženim uputama za upotrebu.

Tehnički opis

Veličina drške	10 - 16 mm
----------------	------------

Vrsta proizvoda

Valjak za ravnanje