

**Garant**
**VHM glodalo za trapezne utore, oblik D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208038 20
GTIN	4045197270030
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Tolerancija kuta  $\pm 8$

**Napomena:**

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.

Sve do punog zahvata glodala i obratka  $f_z$  održavajte na 50 %.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj zubi Z: 8

Broj zubi Z: 8

Oslobađanje  $\varnothing D_1$ : 10,5 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

$\varnothing$  drške  $D_s$ : 12 mm

Duljina rezne oštrice  $L_s$ : 8 mm

Posmak  $f_z$  u čeliku  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,042 mm

**Tehnički opis**

Oslobađanje $\varnothing D_1$	10,5 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	20 mm
Broj zubi Z	8
Posmak $f_z$ u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina L	63 mm

Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	8 mm
Oblik	D
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 1833
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala