

Garant

GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/06mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Ø drške D_s	10 mm
Serija	GARANT Master
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	125 mm
ISO kod držača	A10K SCLCR/L06
Veličina pločice	6 mm
Duljina glave L_1	20 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje