

**Garant****GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260031 16/09  |
| GTIN           | 4062406576721 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Udaljenost vrha od osi                       | 9 mm                         |
| Ukupna duljina L                             | 180 mm                       |
| Serijski broj                                | GARANT Master                |
| Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$             | 18 mm                        |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8                     |
| ISO kod držača                               | A16Q SCLCR/L09               |
| Stezna visina $L_2$                          | 15 mm                        |
| Ø drške $D_s$                                | 16 mm                        |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | CC.. 09T3..                  |
| Duljina glave $L_1$                          | 31 mm                        |
| Veličina pločice                             | 9 mm                         |
| Standard                                     | DIN 8024                     |
| Primjena                                     | lijevi                       |
| Unutarnja dubina tokarenja do                | 3×D                          |
| Unutarnje hlađenje                           | da                           |
| Primjena                                     | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje