

Garant**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ø drške D_s	16 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Udaljenost vrha od osi	10 mm
ISO kod držača	A16Q SDUCR/L07
Ukupna duljina L	180 mm
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	19 mm
Duljina glave L_1	28 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Serija	GARANT Master
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje