

**Garant**
**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	31 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	A25R SDQCR/L11
Ø drške $D_s$	25 mm
Serija	GARANT Master
Duljina glave $L_1$	40 mm
Udaljenost vrha od osi odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	16 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Ukupna duljina $L$	200 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

