

**Garant**

**GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	10 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Ukupna duljina L	180 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A16Q SDQCR/L07
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Serija	GARANT Master
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	19 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

