



simturn AX izmjenjivi nož za izradu navoja, djelomični profil 60°, unutarjni, desni, L2 = 15,2 mm, tip: 2



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 270649 2 |
| GTIN | 2050002067318 |
| Razred artikla | 24U |

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Upotreba:

Za izradu metričkih ISO unutarnjih navoja.

za provrte od $\varnothing d_{\min}$: 3,9 mm

$\varnothing D$: 4 mm

nagib: 0,8 – 1 mm

f: 1,95 mm

t: 0,46 mm

Širina utora w: 0,1 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|------------|
| f | 1,95 mm |
| za provrte od $\varnothing d_{\min}$ | 3,9 mm |
| Širina utora w | 0,1 mm |
| t | 0,46 mm |
| $\varnothing D$ | 4 mm |
| nagib | 0,8 – 1 mm |
| S | 0,45 |
| Oznaka proizvođača | AW95X800 |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Atribut imena proizvoda | L ₂ = 15,2 mm |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| kontinuirano | prikladno | | |
| nepravilno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |