



KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, desni, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270513 1,4
GTIN	2050002064782
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)

Tehnički opis

f	1,95 mm
Radijus R	0,1 mm
Unutarnje hlađenje	ne
maksimalna dubina uboda t_{maks}	0,15 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvođača	AW3HX800
Duljina mjerenja	10,2 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 10,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		